


Přibližovací čidlo SMPO-1-H-B

Číslo dílu: 31008

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý tvar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Princip měření	magnetick.
Provozní tlak	2 bar...6 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Okolní teplota	-15 °C...60 °C
Opakovatelná přesnost spínací hodnoty	+/- 0,2 mm
Čas sepnutí	30 ms
Vypínací čas	25 ms
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím
Funkce ventilu	3/2
Pneumatické připojení	nátrubek PK-3
Hmotnost výrobku	14 g
Materiál tělesa	mosaz PA POM
Indikace stavu sepnutí	optick.
Stupeň krytí	IP65
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L