

# Šroubení pro ochranné hadice MKGV-23-M32-B

Číslo dílu: 3152612

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Montážní poloha            | libovoln.                           |
| Velikost balení            | 100                                 |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                      |
| Stupeň krytí               | IP54                                |
| Okolní teplota             | -40 °C...100 °C                     |
| Způsob upevnění            | s vnějším závitem                   |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                    |
| Materiál šroubení          | PA                                  |