

Šroubení pro ochranné hadice MKGv-36-M40

Číslo dílu: 3152613

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	100
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Okolní teplota	-40 °C...100 °C
Způsob upevnění	s vnějším závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál šroubení	PA