

Ložiskové těleso LSNG-40

Číslo dílu: 31741

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Vychází z norem	VDMA 24562
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	1.5 kN
Hmotnost výrobku	228 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	silně legovaná ocel
Materiál ložiska kloubu	ocel PTFE