


# Ložiskové těleso LSNSG-40

Číslo dílu: 31748

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	1.5 kN
Hmotnost výrobku	160 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	ocel pozinkováno
Materiál ložiska kloubu	ocel PTFE