

Ložiskové těleso LBG-40

Číslo dílu: 31762

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	1,5 kN
Hmotnost výrobku	300 g
	10.57 oz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	odlitek z ušlechtilé oceli
Materiál čepu	cementační ocel
Materiál pojistky	pružinová ocel