

Přímočará jednotka SLM-16- -KF-A

Číslo dílu: 32782

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm...800 mm
Průměr pístu	16 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo pro indukční čidla
Varianty	základní provedení dutá vodicí tyč dutá vodicí tyč a převodní deska
Provozní tlak	0.7 MPa 7 bar
Princip činnosti	dvočinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	121 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	121 N
Pohybující se hmotnost	1080 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	15 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1730 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	15 g
Pneumatické připojení	M5
Materiál víka	hliník
Materiál těsnění	PA TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník