


Ložiskový díl
LNZG-40/50
Číslo dílu: 32960

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40/50
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
max. zatížitelnost	2,5 kN
Hmotnost výrobku	129 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Tvárný legovaný hliník,
Materiál ložiska	plast