

Zpětný ventil H-1/8-A/I

Číslo dílu: 3324

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce zpětného odvětrání
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Způsob upevnění	montáž do vedení
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	280 l/min
Provozní tlak	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	mosaz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	21 g
Materiál těsnění	NBR