

Konektor spojky

KS3-CK-4

Číslo dílu: 3326

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.9 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	158 l/min...185 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	171.3 l/min...200.5 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	16 g
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 6 mm pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Informace o materiálu	mosaz, poniklováno