

Volnoběžka
FLSR-10-L
Číslo dílu: 33298

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Směr otáčení	levý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	0.53 Nm
Hmotnost výrobku	100 g
Materiál tělesa	Hliníkový odlitek
Materiál dutinky	cementační ocel
Materiál hřídele	Cementační ocel