


Unášeč
FKG-32-B
Číslo dílu: 33340

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Radiální odchylka +/-	1 mm
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...120 °C
Dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	800 N
Hmotnost výrobku	677 g
Materiál unášeče	tvárný slitina hliníku, eloxováno ocel, pozinkováno
Materiál vidlice	ocel pozinkováno
Materiál kluzného dílu	mosaz