


Vodící jednotka FEN-12/16- -KF

Číslo dílu: 33481

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12/16
Zdvih	1 mm...200 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	520 N
Max. síla Fy, statická	830 N
Max. síla Fz	520 N
Max. statická síla Fz na čelistech	830 N
Max. moment Mx	12 Nm
Max. moment Mx statický	20 Nm
Max. moment My	7 Nm
Max. moment My, statický	12 Nm
Max. moment Mz	7 Nm
Max. moment Mz, statický	12 Nm
Posuvová síla	15 N
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	429 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	40 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	4.9 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno