


# vodicí jednotka FEN-50- -KF

č. dílu: 33486

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
zdvih	10 ... 500 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
okolní teplota	-20 ... 80 °C
posuvová síla	15 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	50 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	4,030 g
typ upevnění	vnitřním závitem
informace o materiálu vodicího prvku	zušlechtěná ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný