

Ložiskové těleso LNG-50

Číslo dílu: 33892

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
max. zatížitelnost	2.5 kN
Hmotnost výrobku	281 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	kalená ocel
Materiál ložiska	PA