


Vakuový sací ventil ISV-3/8

Číslo dílu: 33971

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	G3/8
Lze použít vyfukovací impuls	8 MPa 8 bar
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potřebný nasávaný objemový průtok při -0,5 baru	1.5 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	33 g
Způsob upevnění	lze našroubovat
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	G 3/8
Materiál pružiny	silně legovaná ocel
Materiál filtru	tvárná slitina hliníku Tkanina z nerezové oceli
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,
Materiál plováku	POM