

Elektromagnetická cívka MSG-12DC-OD

Číslo dílu: 34400

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Min. doba přitahu	10 ms
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	F
Hodnoty cívek	12 V DC: 11,7 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	150 g
Elektrické připojení	tvar A konektor podle EN 175301-803
Způsob upevnění	vnější šestihran 1/8 Upevňovací spona
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	Duroplast
Materiál nástrčných kontaktů	Pocínovaná mosaz
Materiál vinutí	měď