

Elektromagnetická cívka MSFW-240-50/60-OD

Číslo dílu: 34424

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Min. doba přitahu	10 ms
Doba sepnutí	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Hodnoty cívek	240 V AC: 50/60 Hz, příkon 9,0 VA při spínání, 7,0 VA trvale
Přípustné výkyvy frekvence	+/- 5 %
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Max. utahovací moment zásuvky	0.4 Nm
Hmotnost výrobku	55 g
Elektrické připojení	3 piny nožové kontakty s připojovacím obrazcem podle normy Festo pro MSSD-F
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
Materiál vinutí	měď