

Vodicí jednotka FENG-32-200-KF

Číslo dílu: 34496

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Zdvih	200 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	750 N
Max. síla Fy, statická	1020 N
Max. síla Fz	750 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1020 N
Max. moment Mx	28 Nm
Max. moment Mx statický	38 Nm
Max. moment My	34 Nm
Max. moment My, statický	46 Nm
Max. moment Mz	34 Nm
Max. moment Mz, statický	46 Nm
Posuvová síla	15 N
Hmotnost výrobku	1890 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno