

Vodicí jednotka FENG-80-500-KF

Číslo dílu: 34528

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Zdvih	500 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	2300 N
Max. síla Fy, statická	3120 N
Max. síla Fz	2300 N
Max. statická síla Fz na čelistech	3120 N
Max. moment Mx	170 Nm
Max. moment Mx statický	231 Nm
Max. moment My	191 Nm
Max. moment My, statický	259 Nm
Max. moment Mz	191 Nm
Max. moment Mz, statický	259 Nm
Posuvová síla	40 N
Hmotnost výrobku	14280 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	kalená ocel