

Přísavka
VAS-30-1/8-NBR
Číslo dílu: 34587

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	3 mm
Průměr přísavky	30 mm
Činný sací průměr	25 mm
Poloha připojení	nahoře
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	34 N
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	34 N
Upevňovací závit	G 1/8
Upevnění přísavky	G 1/8
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Barva	černá
Tvrdost Shore	70 +/- 5
Materiál závitového čepu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR