

Řízený zpětný ventil HGL-1/2-NPT

Číslo dílu: 34880

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce řízeného zpětného ventilu
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/2
Způsob upevnění	lze našroubovat
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	0 l/min...1600 l/min
Provozní tlak	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.1 MPa...1 MPa
Řídicí tlak	1 bar...10 bar
Řídicí tlak, psi	14.5 psi...145 psi
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS