


Ventil s časovým zpožděním VZOB-3-1/4

Číslo dílu: 3489

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	600 l/min
Nastavitelné časové zpoždění	0 s...30 s
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	G1/8 G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS