


Pneumatický ventil | pneumaticky ovládaný ventil VLX-2-3/8-MS-NPT

Číslo dílu: 34923

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	membránový ventil
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	NPT 3/8
Jmenovitá světlost	13 mm
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Směr proudění	není reverzibilní
Tlak média	1 bar...10 bar
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Způsob návratu do základní polohy	pneumatická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Připojení pomocného řídicího tlaku 12	M5
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm
Teplota média	-10 °C...80 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	3800 l/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiál tělesa	mosaz
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu šroubu	1.4301
Hmotnost výrobku	470 g