


Pneumatický ventil|pneumatically controlled valve

VLX-2-1-MS-NPT

Číslo dílu: 34926

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	membránový ventil
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	NPT1
Jmenovitá světlost	25 mm
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Směr proudění	není reverzibilní
Tlak média	1 bar...10 bar
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Způsob návratu do základní polohy	pneumatická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Připojení pomocného řídicího tlaku 12	M5
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm
Teplota média	-10 °C...80 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	14000 l/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiál tělesa	mosaz
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu šroubu	1.4301
Hmotnost výrobku	1010 g