



# Řídicí šoupě VHER-H-B43E-B-G14

Číslo dílu: 3515258

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 4/3, ve stř. pol. odvětraný                                                                                                 |
| Druh ovládání                                            | ruční                                                                                                                       |
| Šířka                                                    | 56 mm                                                                                                                       |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1500 l/min                                                                                                                  |
| Pneumatický pracovní výstup                              | G1/4                                                                                                                        |
| Provozní tlak                                            | 0 bar...10 bar                                                                                                              |
| Upozornění k provoznímu tlaku                            | Vakuový provoz pouze na přípojce 3<br>V případě provozu se dvěma tlaky musí být tlak na přívodu 1 větší než na přípojení 3. |
| Konstrukce                                               | Otočné šoupě                                                                                                                |
| Jmenovitá světlost                                       | 8 mm                                                                                                                        |
| Funkce odvětrání                                         | lze škrtit                                                                                                                  |
| Upozornění k použití                                     | ovládat pouze ručně                                                                                                         |
| Princip těsnění                                          | tvrdé                                                                                                                       |
| Způsob řízení                                            | přím.                                                                                                                       |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                                                                                           |
| Bez překrytí kanálů                                      | ano                                                                                                                         |
| Indikace spínací polohy                                  | s příslušenstvím                                                                                                            |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                               |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                                                    |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                                         |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                           |
| Teplota média                                            | -20 °C...80 °C                                                                                                              |
| Okolní teplota                                           | -20 °C...80 °C                                                                                                              |
| Ovládací moment                                          | 2 Nm                                                                                                                        |
| Hmotnost výrobku                                         | 510 g                                                                                                                       |
| Způsob upevnění                                          | montáž do panelu<br>s průchozí dírou<br>volitelně:                                                                          |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/4                                                                                                                        |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/4                                                                                                                       |
| Pneumatické připojení 3                                  | G1/4                                                                                                                        |

| Parametr                | Hodnota                   |
|-------------------------|---------------------------|
| Pneumatické připojení 4 | G1/4                      |
| Upozornění k materiálu  | v souladu s RoHS          |
| Materiál těsnění        | NBR                       |
| Materiál tělesa         | tlakový odlitek z hliníku |
| Materiál páky           | tlakový odlitek z hliníku |