

**Přísavka**  
**VASB-55-1/4-NBR**  
Číslo dílu: 35414

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                            | 4 mm                                                           |
| Průměr přísavky                               | 55 mm                                                          |
| Činný sací průměr                             | 44 mm                                                          |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                         |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu                               |
| Provozní tlak                                 | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]     |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Okolní teplota                                | -20 °C...80 °C                                                 |
| Síla na odtržení při 70% vakuu                | 106 N                                                          |
| PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 106 N                                                          |
| Upevňovací závit                              | G 1/4                                                          |
| Upevnění přísavky                             | G 1/4                                                          |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | G1/4                                                           |
| Barva                                         | černá                                                          |
| Tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5                                                       |
| Materiál závitového čepu                      | tlakový odlitek ze zinku                                       |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál přísavky                             | NBR                                                            |