


Přísavka
VASB-100-1/4-NBR
Číslo dílu: 35416

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4 mm
Průměr přísavky	100 mm
Činný sací průměr	85 mm
Poloha připojení	nahoře
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	397 N
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	397 N
Upevňovací závit	G 1/4
Upevnění přísavky	G 1/4
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Barva	černá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	tlakový odlitek ze zinku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR