

Elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K5-16-U2D

Číslo dílu: 3546913

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	125 V DC: 7,0 W
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	Class I, růz. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ochrana proti výbuchu	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	T4A, 120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost výrobku	1700 g
Elektrické připojení	svorkovnice, závit k protažení kabelu NPT1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	tvárná slitina hliníku šedá litina