

Světelné těsnění MV-LD-12-24DC

Číslo dílu: 35558

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Hmotnost výrobku	1.6 g
Elektrické připojení	tvary B podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar MSV
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...24 V
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Jmenovitý výkon světelného těsnění	0.05 W
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	TPE-U(PU)
Barva	průsvitná