



Spínací ventil HE-1/4-DB-MINI

Číslo dílu: 3563687

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	DB
Velikost	Mini
Rozteč	44 mm
Konstrukce	spínací ventil
Druh ovládání	ruční
Princip těsnění	měkké
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Zabezpečení ovládání	visací zámek (volitelně)
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Způsob řízení	přím.
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Překrytí	negativní překrytí
Hodnota C	6.3 l/sbar
Hodnota b	0.8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2300 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3	700 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s průchozí dírou
Hmotnost výrobku	66 g
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4

Parametr	Hodnota
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertní plyny
Materiál pístového šoupátka	POM
Materiál těsnění	FPM
Materiál tělesa	zesílený PA