


Vkládací deska s regulací tlaku LR-ZP-A-D-3

Číslo dílu: 35971

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	ISO 5599-1
Integrovaná funkce	redukční ventil
Konstrukce	píst
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	7.25 psi...174 psi
Vstupní tlak 1	14 bar
Vstupní tlak 1 MPa	1.4 MPa
Vstupní tlak 1 psi	203 psi
Certifikát	UL - Recognized (OL)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Hmotnost výrobku	1220 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku ocel