

# Šroubení L s nátrubkem LCNH-1/8-PK-3

Číslo dílu: 35985

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                     | 2 mm                                                     |
| Druh těsnění na závitovém čepu         | těsnicí kroužek                                          |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.95 bar...10 bar                                       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]             |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Okolní teplota                         | 0 °C...60 °C                                             |
| Připojení pneumatiky 1                 | Vnější závit G1/8                                        |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 4 mm                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál tělesa                        | hliník<br>tlakový odlitek ze zinku                       |