

Přísavka
VAS-40-1/4-NBR
Číslo dílu: 36143

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4 mm
Průměr přísavky	40 mm
Činný sací průměr	32 mm
Poloha připojení	nahoře
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	56 N
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	56 N
Upevňovací závit	G 1/4
Upevnění přísavky	G 1/4
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Barva	černá
Tvrdost Shore	70 +/- 5
Materiál závitového čepu	tlakový odlitek ze zinku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR