


Ventil s lámací páčkou a kladkou L-3-M5

Číslo dílu: 3628

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	80 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	2 mm
Způsob řízení	přím.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	16.5 N
Hmotnost výrobku	43 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku