


# Měchový válec EB-145-100

Číslo dílu: 36490

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velikost                               | 145                                           |
| Potřebný montážní Ø                    | 160 mm                                        |
| Zdvih                                  | 100 mm                                        |
| Max výška, vysunuto                    | 170 mm                                        |
| Max. úhel naklopení                    | 30 stupeň                                     |
| Max. přesazení                         | 20 mm                                         |
| MIn. montážní výška                    | 70 mm                                         |
| Princip činnosti                       | jednočinn.                                    |
| Provozní tlak                          | 0 bar...8 bar                                 |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | provoz s přimazáváním není možný              |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota                         | -40 °C...70 °C                                |
| Síla na návrat do základ. pol.         | 200 N                                         |
| Hmotnost výrobku                       | 1100 g                                        |
| Způsob upevnění                        | s vnitřním závitem                            |
| Pneumatické připojení                  | G1/8                                          |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                              |
| Materiál měchu                         | NR/BR                                         |
| Materiál tělesa                        | ocel<br>pozinkováno                           |