


Měchový válec EB-215-155

Číslo dílu: 36492

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	215
Potřebný montážní Ø	230 mm
Zdvih	155 mm
Max výška, vysunuto	230 mm
Max. úhel naklopení	30 stupeň
Max. přesazení	20 mm
MIn. montážní výška	75 mm
Princip činnosti	jednočinn.
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Síla na návrat do základ. pol.	200 N
Hmotnost výrobku	2300 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál měchu	NR/BR
Materiál tělesa	ocel pozinkováno