


Tlačítkový ventil K-3-M5

Číslo dílu: 3660

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	80 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Konstrukce	Píst-uložení
Jmenovitá světlost	2 mm
Způsob řízení	přím.
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	23 N
Hmotnost výrobku	28 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku