

Zesilovací hlavice VE-5

Číslo dílu: 3717

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	0.1 bar...0.3 bar
Řídicí tlak	0.3 bar
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C