


Plochý portál|H-portál EXCM-40-

Číslo dílu: 3741955

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Zdvih pohonu v ose X	200 mm...2000 mm
Zdvih pohonu v ose Y	200 mm...1000 mm
Montážní poloha	vodorovn.
Konstrukce	Ploché portály
Druh motoru	krokový motor
Provozní tlak	8 bar
Max. přípustné zrychlení, pouze z pohledu mechaniky	20 m/s ²
Max. zrychlení, vodorovně	5 m/s ²
Max. přípustná rychlost, pouze mechanika	2 m/s
Max. rychlost, vodorovně	1 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,1 mm
Doba sepnutí	100%
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje a zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % bez kondenzace
Hladina akustického tlaku	65 dB(A)
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	10 °C...50 °C
Jmenovité zatížení při maximální dynamice	4 kg
Způsob upevnění	s upevňovací sadou se seřizovací sadou s kameny do drážky
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS