


Spojková skříň EAMK-A-E17-100

Číslo dílu: 3780305

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	72 mm
Průměr upínání 2	62 mm
Jmenovitá délka	49 mm
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Okolní teplota	10 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	910 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS