

Palec adaptivního chapadla DHAS-GF-120-U-BU

Číslo dílu: 3998959

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	120
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	29 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál svěrných čelistí	TPE-U(PU)