

Indikátor tlaku OH-22-RT

Číslo dílu: 4131

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	1.4 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...45 °C
Okolní teplota	-10 °C...45 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Způsob upevnění	montáž do panelu, Ø 22,5
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS