

**Unášeč**  
**DARD-L8-25-S**  
Číslo dílu: 4134871

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                  | Hodnota                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Velikost                                                  | 20/25                               |
| Radiální odchylka +/-                                     | 2.5 mm                              |
| Třída odolnosti korozi KBK                                | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Okolní teplota                                            | 0 °C...60 °C                        |
| Krátkodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/- | 3000 N                              |
| Dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/- | 1400 N                              |
| Hmotnost výrobku                                          | 48 g                                |
| Upozornění k materiálu                                    | v souladu s RoHS<br>prosté mědi     |
| Materiál adaptéru                                         | Eloxovaný hliník                    |
| Materiál šroubů                                           | ocel, pozinkováno                   |