

Kulový kohout VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3

Číslo dílu: 4405685

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	2 cestný kulový kohout
Druh ovládání	mechanick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	Rp3/8
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Vnitřní Ø	10 mm
Jmenovitá světlost DN	10
Funkce ventilu	2/2
Směr proudění	reverzibilní
Jmenovitý tlak armatury PN	50
Ovládací moment při tlakovém rozdílu, jmenovitý tlak armatury	7.5 Nm
Vychází z norem	EN 10226-1
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:] netečné plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
Teplota média	-15 °C...120 °C
Průtok Kv	8 m³/h
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	mosaz poniklováno
Číslo materiálu tělesa	CW617N
Materiál těsnění	NBR PTFE
Materiál koule	mosaz pochromováno
Číslo materiálu koule	CW617N

Parametr	Hodnota
Materiál hřídele	mosaz
Míslo materiálu hřídele	CW617N
Hmotnost výrobku	120 g
Certifikát	DVGW Gas DVGW Wasser
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi