

Elektromagnetický ventil MFH-3-M5

Číslo dílu: 4450

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	elektrick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	58 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Jmenovitá světlost	1.3 mm
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Spínací čas vyp.	16 ms
Spínací čas zap.	9 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-15 °C...60 °C
Okolní teplota	-15 °C...40 °C
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Pneumatické připojení 3	M5