


Tlačítkový ventil F-3-M5

Číslo dílu: 4452

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	80 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	-0.9 bar...8 bar
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	235 g
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Pneumatické připojení 3	M5