


Osová sada EAMM-A-V25-40P

Číslo dílu: 4491059

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitá délka | 41 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Max. otáčky | 10000 1/min |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 0.19 kg.mm ² |
| Přenositelný krouticí moment | 0.5 Nm |
| Hmotnost výrobku | 90 g |
| Kód rozhraní ovladače | V25 |
| Kód rozhraní motoru In | 40P |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |