

Hadicová spojka RTU-PK-3/4

Číslo dílu: 4499

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Okolní teplota, °F	32 °F...140 °F
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz