



Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VL-5-PK-3

Číslo dílu: 4504

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	1,5 bar...8 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	2,5 mm
Spínací čas vyp.	22 ms
Spínací čas zap.	15 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	130 g
Způsob upevnění	na připojovací desku na montážní rámy s průchozí dírou volitelně:
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	PK-3
Pneumatické připojení 4	PK-3
Připojení pneumatiky 5	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	mosaz zesílený PPS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	plast tlakový odlitek ze zinku